

## DVT FU D(DLC) S Serisi

### BASMA TEST CİHAZI



DVT FU D S150 N

ÖZELLİKLE AMBALAJLI BEYAZ EŞYALARIN, BÜYÜK  
ÇAPLI BORULARIN EZİLME, KIRILMA, ESNEME  
DENEYLERİ İÇİNDİR

## DVT FU D(DLC) S Serisi

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Ambalajlı ürünlerin baskı altında ezilme, kırılma ve kalıcı bozulma deneylerinde kullanılır.

#### KULLANILDIĞI ÜRETİM KOLLARI

- Oluklu mukavvadan mamül kutu üreticileri.
- Plastik kutu üreticileri.
- Varil üreticileri .
- Ambalaj üreticileri.
- Beyaz eşya üreticileri.

#### YAPABİLECEĞİNİZ DENEYLERDEN BAZILARI

- Çember rijitliği tayini, sıkıştırma, kırma, esneme, kalıcı deformasyon, delinme, nakliye simülasyonu.

#### DENEYİ YAPILABİLEN MALZEMELER

- Beyaz eşya ambalajlı deneyleri.
- Sac , teneke kutular.
- Plastik kova, kasa, çöp konteyneri.
- Oluklu mukavva kutular.
- Sunta, MDF, tahta sandıklar.
- Borular.

#### İLGİLİ STANDARTLAR

- TS EN ISO 12048
- EN 22872
- TAPPI T 804
- FEFCO 50
- AFNOR H 13-001


#### TEKNİK BİLGİLER

- Çalışma voltajı : 220 V, 50 Hz.
- Elektrik harcaması : max. 2 KVA.
- Hız ayarı : 0.005-250.000 mm/dakika.
- Dokunmatik ekran.
- Acil durdurma düğmesi.
- Hızlı geriye dönüş imkanı.
- 2 sütunlu ve 2 vidalı sistem.
- Özel bakım istemeyen sağlam ve güvenilir yapı.
- Sıkıştırma/kırılmaya veya mesafeye bağlı durma.
- Hareket duyarlılığı: 0,01 mm.
- Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneği.
- Newton, kN, Kg veya MPa seçeneği.
- Standart yazılım.

#### İSTEĞE BAĞLI İLAVELER

- Baskı ünitesi farklı açılarda hareket ettirilebilir.
- Çeşitli modellerde çeneler.
- Özel hız kontrol aralığı.
- 0,001 mm hareket duyarlılığı.
- Ekstansometre (hassas uzama ölçer).
- Pleksiglas veya metal güvenlik kafesi.
- İşik bariyeri.

DVT FU D S100 N



MODELLER	Genişlik cm	Derinlik cm	Yükseklik cm	AĞIRLIK KG	KAPASİTE SEÇENEKLERİ kN.	AZAMİ HIZ
DVT FU D S150 N	214	156	231	1280	5, 10, 20, 50	0.005-250.000 mm / dak
DVT FU D S100 N	164	106	231	1100		

Broşürdeki cihazlarda değişiklik yapma hakkı DVT DEVOTRANS'a aittir. Fotoğraftaki model son model olmayabilir.